

マルチ設備一覧

工場名称	設備名称	仕様	基数	ユーティリティ							備考
				蒸気 MAX [°C]	熱媒 MAX 250°C	冷水 MIN 15°C	冷却水 MIN 28°C	温水 MAX 70°C	N ₂ (バージ)	真空 10 torr	
O-1	反応機-01	G L 3,000L	1	● 150		●	●		●	●	※1 ※2
	反応機-02	G L 2,000L	1	● 150		●	●		●	●	※1 ※2
	反応機-03	G L 2,000L	1	● 150		●	●		●	●	※1 ※2
	反応機-04	SUS 2,500L	1	● 120		●	●		●	●	
	反応機-05	SUS 2,500L	1	● 120		●	●		●	●	※6
	蒸留設備-01	SUS 2,500L	1	● 150		●	●	●	●	●	※3
	蒸留設備-02	SUS 2,000L	1	● 150	●	●	●		●	●	※3
	滅菌濾過器	SUS 815φ 200L	3						●		
	乾燥機 コニカル	SUS 2,500L	1	● 120				●	●	●	※1 ※5
	スクラバー	FRP 100 m ³ /min	1								
	ガス吸収設備	PVC 400φ × 3m	1								
O-2	反応機-01	G L 4,000L	1	● 150		●	●		●	●	※1 ※2
	反応機-02	G L 4,000L	1	● 150		●	●		●	●	※1 ※2
	反応機-03	G L 2,000L	1	● 150		●	●		●	●	※1 ※2
	反応機-04	G L 2,000L	1	● 120		●	●		●	●	※1 ※2
	蒸留設備-01	SUS 4,000L	1	● 150		●	●		●	●	
	蒸留設備-02	SUS 3,000L	1	● 150		●	●		●	●	
	滅菌濾過器	SUS 815φ 200L	2						●		
	スクラバー	FRP 100 m ³ /min	1								
	ガス吸収設備	PVC 400φ × 3m	1								
O-3	反応機-01	G L 2,000L	1	● 150		●	●	●	●	●	※1 ※2
	反応機-02	G L 1,000L	1	● 150			●		●	●	※1 ※2
	反応機-03	G L 500L	1	● 150			●		●	●	※1 ※2
	蒸留設備-01	G L 2,000L	1	● 150		●	●	●	●	●	※3
	蒸留設備-02	SUS 500L	1	● 150			●		●	●	※3 ※4
	蒸留設備-03	SUS 4,000L	1	● 150	●		●		●	●	※3 ※4
	滅菌濾過器	SUS 815φ 200L	2						●		
	スクラバー	FRP 100 m ³ /min	1								
	ガス吸収設備	PVC 400φ × 3m	1								

※1:リフラックス ※2:ストリップング ※3:反応可 ※4:単蒸留可 ※5:濾過可 ※6:活性炭処理可 ※7:ガス吹き込み

マルチ設備一覧

工場名称	設備名称	仕様		基数	ユーティリティ						備考	
					蒸気 MAX [°C]	熱媒 MAX 250°C	冷水 MIN 15 °C	冷却水 MIN 28 °C	温水 MAX 70°C	N ₂ (バージ)		真空 10 torr
O-4	反応機-01	G L	2,000L	1	● 150		●	●		●	●	※1 ※2
	反応機-02	G L	2,000L	1	● 150		●	●		●	●	※1 ※2
	反応機-03	G L	2,000L	1	● 150		●	●		●	●	※1 ※2
	反応機-04	G L	500L	1	● 150		●	●		●	●	※1 ※2
	反応機-05	G L	500L	1	● 150		●	●		●	●	※2
	蒸留設備-01	SUS	2,000L	1	● 150			●		●	●	※3 ※4
	蒸留設備-02	SUS	2,000L	1	● 150	●		●		●	●	※3 ※4
	蒸留設備-03	SUS	150L	1	● 150			●		●	●	※3 ※4
	滅菌濾過器	SUS	815φ 200L	2								
	スクラバー	FRP	100 m ³ /min	1								
	ガス吸収設備	PVC	400φ × 3m	1								

工場名称	設備名称	仕様		基数	ユーティリティ						備考	
					蒸気 MAX [°C]	熱媒 MAX 250°C	冷水 MIN 15 °C	冷却水 MIN 28 °C	温水 MAX 70°C	N ₂ (バージ)		真空 10 torr
I-6	反応機-01	G L	500L	1	● 150		●	●		●	●	※1 ※2
	反応機-02	G L	200L	1	● 150		●	●		●	●	※1 ※2
	蒸留設備-01	SUS	500L	1	● 150	●		●		●	●	※2 ※4
	蒸留設備-02	SUS	100L	1	● 150		●	●		●	●	※2 ※4
	滅菌濾過器	SUS	290φ 25L	1								
	スクラバー	FRP	80 m ³ /min	1								

工場名称	設備名称	仕様		基数	ユーティリティ						備考	
					蒸気 MAX [°C]	熱媒 MAX 250°C	冷水 MIN 15 °C	冷却水 MIN 28 °C	温水 MAX 70°C	N ₂ (バージ)		真空 10 torr
DAITO1	反応機-01	G L	200L	1	● 150		●	●	●	●	●	※1 ※2
	反応機-02	G L	100L	1	● 150		●	●	●	●	●	※1 ※2
	乾燥機 コニカル	SUS	2,000L	2			●		●	●	●	※5 ※7
	滅菌濾過器	SUS	290φ 25L	1								
	スクラバー	FRP	40 m ³ /min	1								

※1:リフラックス ※2:ストリッピング ※3:反応可 ※4:単蒸留可 ※5:濾過可 ※6:活性炭処理可 ※7:ガス吹き込み